



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2007010304227906

申请人名称及地址

罗克韦尔自动化
1201 South Second Street, Milwaukee WI 53204, USA

商标: ALLEN-BRADLEY

制造商名称及地址

罗克韦尔自动化
Buchserstrasse 35, CH-5001 Aarau, Switzerland

生产企业名称及地址

SPEL, spol. s. r. o.
Tridvorska 1371, CZ-28000 Kolin, Czech Republic

产品名称和系列、规格、型号

接触器

100-D95 (E)..., 100-D110 (E)..., 100-D140 (E)..., 100-D180 (E)..., 100S-D95 (E)..., 100S-D110 (E)..., 100S-D140 (E)..., 100S-D180 (E)..., 104-D95 (E)..., 104-D110 (E)..., 104-D140 (E)..., 104-D180 (E)...; 详见参数附件

产品标准和技术要求

GB14048.4-2003

上述产品符合强制性产品认证实施规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2007年10月15日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

(本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2007年03月29日)



主任:

李怀林

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070
网址: www.cqc.com.cn



A 0396423



中国国家强制性产品认证证书

附录:

共 2 页, 第 1 页

证书编号: 2007010304227906

纸号: 396423

100-D95(E)...., 100-D110(E)...., 100-D140(E)...., 100-D180(E)....,
100S-D95(E)...., 100S-D110(E)...., 100S-D140(E)...., 100S-D180(E)....,
104-D95(E)...., 104-D110(E)...., 104-D140(E)...., 104-D180(E)....;

100-D95(E)...., 100S-D95(E)...., 104-D95(E)....
Ith:160A;
Ue/Ie: 1000V/33A, 690V/500V/415V/400V/240V/230V/95A(AC-3);
Ue/Ie: 1000V/33A, 690V/500V/85A, 415V/400V/240V/230V/95A (AC-4);

100-D110(E)...., 100S-D110(E)...., 104-D110(E)....
Ith:160A;
Ue/Ie: 1000V/40A, 690V/500V/110A, 415V/130A, 400V/240V/230V/110A(AC-3);
Ue/Ie: 1000V/40A, 690V/500V/105A, 415V/130A, 400V/240V/230V/110A (AC-4);

100-D140...., 100S-D140...., 104-D140....
Ith:250A;
Ue/Ie: 1000V/55A, 690V/500V/115A, 415V/155A, 400V/240V/230V/140A(AC-3, AC-4);

100-D140E...., 100S-D140E...., 104-D140E....
Ith:250A;
Ue/Ie: 1000V/55A, 690V/500V/140A, 415V/155A, 400V/240V/230V/140A(AC-3, AC-4);

100-D180...., 100S-D180...., 104-D180....
Ith:250A;
Ue/Ie: 1000V/65A, 690V/500V/140A, 415V/189A, 400V/240V/230V/180A(AC-3, AC-4);

100-D180E...., 100S-D180E...., 104-D180E....

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

李怀林

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070
网址: www.cqc.com.cn





中国国家强制性产品认证证书

附录:

共 2 页, 第 2 页

证书编号: 2007010304227906

纸号: 396423

Ith:250A;

Ue/Ie: 1000V/65A, 690V/500V/180A, 415V/189A, 400V/240V/230V/180A(AC-3);

Ue/Ie: 1000V/65A, 690V/500V/170A, 415V/189A, 400V/240V/230V/180A(AC-4);

Us: AC: 24V 50Hz, 48V 50Hz, 48V 60Hz, 110V 50Hz /120V 60Hz, 220-230V 50Hz /240V 60Hz,

240V 50Hz /277V 60Hz, 380-400V 50Hz /440V 60Hz, 415V 50Hz /480V 60Hz, 440V 50Hz, 500V 50Hz,

550V 50Hz /600V 60Hz, 100V 50Hz /60Hz, 110V 50Hz /60Hz, 200V 50Hz /60Hz, 230V 50Hz /60Hz,

240V 50Hz /60Hz, 277V 50Hz /60Hz

DC: 24V, 48V, 110V, 125V, 220V

(100-D95..., 100-D110..., 100-D140..., 100-D180..., 100S-D95...,

100S-D110..., 100S-D140..., 100S-D180..., 104-D95...,

104-D110..., 104-D140..., 104-D180...)

Us: AC: 24V 50Hz/60Hz, 42-64V 50Hz/60Hz, 100V 50Hz/60Hz, 110-130V 50Hz/60Hz, 200V 50Hz/60Hz,

208-277V 50Hz/60Hz;

DC: 24V, 48-72V, 110-130V, 200-255V;

(100-D95E..., 100-D110E..., 100-D140E..., 100-D180E..., 100S-D95E..., 100S-D110E..., 100S-D140E..., 100S-D180E..., 104-D95E..., 104-D110E..., 104-D140E..., 104-D180E...)

3P

辅助触头:

100-DS1-20, 100-DS2-20, 100-DS1-11, 100-DS2-11,

100S-DS1-11, 100-DMD02, 100-DMC02, 100-DS1-L11, 100-DS1-B11

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

李怀林

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

网址: www.cqc.com.cn

